



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO(S) SOLICITANTE(S):

Secretaria Municipal de Saúde de Pequi-MG

2. DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada pra futuro e eventual fornecimento de Material Odontológico de Consumo, para a Secretaria de Saúde do Município de Pequi/MG. Descrito e especificado neste Termo De Referência.

2.1. Da Relação do(s) Serviços Prestados(s):

Item	Especificação	Unidade	Quant. Estimada
1.	Abridor de boca, adulto, auxilia na abertura da boca do paciente, proporcionando maior conforto e facilitando o desempenho dos procedimentos odontológicos pelo profissional. O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional. Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor; Desenvolvido com 100% de silicone. DIMENSÕES: Adulto: 40 x 30 x 20 mm.	Unidade	15
2.	Abridor de boca, infantil, auxilia na abertura da boca do paciente, proporcionando maior conforto e facilitando o desempenho dos procedimentos odontológicos pelo profissional. O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional. Esterilização em Autoclave á 134°C; Desenvolvido com 100% de silicone. Dimensões: Infantil: 30 x 25 x 18 mm.	Unidade	15
3.	Ácido gel. Condicionador dental líquido à base de ácido fosfórico a 37%. Aplicado para ataque ácido em esmalte e/ou dentina a fim de promover a exposição da trama de colágeno presente na dentina, assim como para uma maior retenção micro-mecânica em restaurações diretas com materiais resinosos. Também indicado em tratamentos preventivos de selamento de fôssulas e fissuras. 1 frasco c/ 10ml.	Frasco	12
4.	Ácido gel a base de ácido fosfórico a 37%. Aplicado para ataque ácido em esmalte e/ou dentina a fim de promover a exposição da trama de colágeno presente na dentina, assim como para uma maior retenção micro-mecânica em	Unidade	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	restaurações diretas com materiais resinosos. Também indicado em tratamentos preventivos de selamento de fósulas e fissuras. Seringa De 2,5ml.		
5.	Adesivo fotopolimerizável que promove a união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental. Reparo em porcelana e resina; Dessensibilização de raízes expostas; Cimento de restaurações indiretas; Praticidade: primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações. Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma das mãos. Excelente adesão à dentina e ao esmalte. Menor espessura de película, em torno de 7 µm, resulta em uma Sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros); Em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso.	Frasco	120
6.	Adesivo Adper Single Bond 2, frasco com 6g. Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Rendimento: Até 280 restaurações. Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros).	Frasco	120
7.	Afastador labial expandex infantil . Em cristal transparente. Indicado nos mais variados procedimentos odontológicos tais como profilaxia, clareamento, restaurações, aplicação do flúor, colagem de bráquetes e restaurações adesivas. É também ideal para a obtenção de maior área de recorte e amplitude na captação das fotografias intraorais. Fabricados com matérias-primas bastante flexíveis (poliacetal), que possibilitam um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando em evidência os dentes, afastandolábios e bochechas. Maior conforto para o paciente. Autoclavável até 134°. Validade indeterminada.	Unidade	15
8.	Afastador labial expandex adulto . Em cristal transparente. Indicado nos mais variados procedimentos odontológicos tais como profilaxia, clareamento, restaurações, aplicação do flúor, colagem de bráquetes e restaurações adesivas. É também ideal para a obtenção de maior área de recorte e amplitude na captação das fotografias intraorais. Fabricados com matérias-primas bastante flexíveis (poliacetal), que possibilitam um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando em evidência os dentes, afastando lábios e bochechas. Maior conforto para o paciente. Autoclavável até 134°. Validade indeterminada.	Unidade	15
9.	Agente hemostático auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à	Frasco	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. Não contém epinefrina. Frasco com 10 ml.		
10.	Agulha gengival descartável 30 G extra - curta 12 mm, estéril. Fabricada em aço inox 304 e polipropileno. Esterilizado por óxido de etileno. Cânulas siliconizadas com indicador de bisel. Produto atóxico. Apirogênico. Caixa com 100 unidades.	Caixa	100
11.	Agulha gengival descartável 30 G curta 25 mm, estéril. Fabricada em aço inox 304 e polipropileno. Esterilizado por óxido de etileno. Cânulas siliconizadas com indicador de bisel. Produto atóxico. Apirogênico. Caixa com 100 unidades	Caixa	120
12.	Agulha gengival descartável 27 G longa 30 mm, estéril. Fabricada em aço inox 304 e polipropileno. Esterilizado por óxido de etileno. Cânulas siliconizadas com indicador de bisel. Produto atóxico. Apirogênico. Caixa com 100 unidades.	Caixa	100
13.	Algodão 100% hidrófilo, macio e extra absorvente. Rolo com 500 gr. Produzido a partir de rigorosa seleção de fibras naturais, que asseguram qualidade, higiene, maciez e alto poder de absorção de líquidos aquosos e gordurosos.	Rolo	120
14.	Amálgama em cápsula 1 porção alta resistência, sem fase gama 2 . Composição: AG 40% SN 31,3% e GU 28,7%. Tempo de cristalização regular ou lento. Pote com 50 unidades .	Pote	30
15.	Amálgama em cápsula 2 porções alta resistência, sem fase gama 2 . Composição: AG 40% SN 31,3% e GU 28,7%. Tempo de cristalização regular ou lento. Pote com 50 unidades .	Pote	30
16.	Amálgama em cápsula 3 porções alta resistência, sem fase gama 2 . Composição: AG 40% SN 31,3% e GU 28,7%. Tempo de cristalização regular ou lento. Pote com 50 unidades .	Pote	30
17.	Anestésico Alphacaine lidocaína 2% 1:100.00. Isento de Metilparabeno. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo; minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Alphacaine 100, Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Reduz o fluxo sanguíneo no local da injeção e ocorre menos sangramento. Quando comparada à procaína (início da ação 6 à 10 minutos), a lidocaína possui um início de ação mais rápida (2 minutos), produz uma anestesia mais profunda, tem	Cartela	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	duração da ação mais longa e apresenta potência maior. Uma vantagem clínica da lidocaína, e de todas as amidas, sobre os outros anestésicos locais do tipo éster, é a ocorrência extremamente rara de reações alérgicas. Anestesia Pulpar: 60 minutos (aproximadamente). Tecidos Moles: 3 a 5 horas.		
18.	Anestésico Alphacaine 2% Lidocaína com Epinefrina 1:100.000 Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro).	Caixa	50
19.	Anestésico local injetável (Cloridratos de Lidocaína e Fenilefrina), possui, em sua composição, um sal anestésico muito rápido e potente - o Cloridrato de Lidocaína, além de um vasoconstritor eficaz e seguro o Cloridrato de Fenilefrina. Indicado para anestesia local, por infiltração terminal ou bloqueio regional, em dentística e cirurgia, proporciona efeito rápido e excelente silêncio operatório. Cx c/ 50 tubetes de 1,8 ml	Caixa	120
20.	Anestésico local. Cloridrato de Lidocaína a 3% com Bitartarato de Norepinefrina 1:50.000 Curto tempo de indução e prolongada ação anestésica tecidual por mais de 3 horas. É indicado para procedimentos de curta e média duração, não apresentando efeitos colaterais significativos. A Lidocaína é o sal anestésico mais utilizado em odontologia. Produzido na mais moderna fábrica de anestésicos dentais da América Latina: Qualidade Total garantida pela ANVISA. Único fabricante aprovado nos padrões GMP até Julho/2004. Altíssimos padrões internacionais de qualidade Dentsply. Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína. Certeza de máxima qualidade, segurança e eficácia dos produtos. Maior segurança e menor risco de acidentes.	Caixa	120
21.	Anestésico Injetável local a base de mepivacaína 3%, isento de metilparabeno é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo, minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado, mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, em pacientes nos quais o uso de vasoconstritor não é indicado e também para pequenos procedimentos odontológicos que não requerem anestesia pulpar de longa duração ou com grande profundidade. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters.	Caixa	80
22.	Anestésico tópico com 20% de benzocaína, pote sabor pina-colada,	Frasco	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	menta ou tutti-frutti. Possui rápido início de ação; Tem sabor agradável; Não deixa gosto amargo na boca; Não provoca absorção sistêmica. Pote com 12 g.		
23.	Antisséptico Bucal com flúor, proporciona frescor agradável por muito mais tempo, agindo sem causar aquela sensação de queimação na boca. Elimina até 99,9% das bactérias que causam placa, gengivite e mau hálito. Garante até 12 horas de proteção, todos os dias, além de ser mais suave e limpar onde a escova e o fio não chegam. Sua fórmula não contém álcool e seu sabor é intenso. Frasco 500 ml.	Frasco	50
24.	Arco Young de nylon autoclavável Adulto. Permite a fixação do lençol de borracha durante o isolamento absoluto, para execução do tratamento de canal e restaurações. Com o formato em U mais indicado para dentística.	Unidade	15
25.	Arco Young de nylon autoclavável infantil. Permite a fixação do lençol de borracha durante o isolamento absoluto, para execução do tratamento de canal e restaurações com o formato em U mais indicado para dentística.	Unidade	12
26.	Banda matriz 0,05 x 5 mm 50 cm. Confeccionada de aço inoxidável. Indicada para reconstrução dental, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Indicado para reconstrução de dentes posteriores. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama.	Rolo	120
27.	Banda matriz 0,05 x 7 mm 50 cm. Confeccionada de aço inoxidável. Indicada para reconstrução dental possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Indicado para reconstrução de dentes posteriores. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama.	Rolo	100
28.	Bicarbonato de sódio, pó branco cristalino extra fino para uso odontológico. É um produto oficial e totalmente desenvolvido para ser utilizado em qualquer aparelho de jateamento para profilaxia. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade para o uso evitando – se a lesão do esmalte e gengiva. Caixa c/ 15 sachet 40g.	Caixa	30
29.	Broca Lentulho – AR 25 mm – Nº 30 taper azul. Para preencher os canais radiculares com pastas, cimentos ou cimentos obturadores. Haste metálica, - A espiral cônica aproveita de maneira ideal o volume do canal preparado. - A estrutura cônica da espiral impede a formação de bolhas. - A espiral de segurança no início da haste reduz o risco de fratura.	Unidade	10
30.	Broca Largo Peeso 32 mm Nº 1 – CA. Produzida em aço carbono, de	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	baixa rotação. Com ponta inativa. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e também na confecção de espaços para retentores intra - radiculares.		
31.	Broca Largo Peeso 32 mm Nº 2 – CA. Produzida em aço carbono, de baixa rotação. Com ponta inativa. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e também na confecção de espaços para retentores intra - radiculares.	Unidade	10
32.	Broca Largo Peeso 32 mm Nº 3 – CA. Produzida em aço carbono, de baixa rotação. Com ponta inativa. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e também na confecção de espaços para retentores intra - radiculares.	Unidade	10
33.	Broca Largo Peeso 32 mm Nº 4 – CA. Produzida em aço carbono, de baixa rotação. Com ponta inativa. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e também na confecção de espaços para retentores intra - radiculares.	Unidade	10
34.	Broca Largo Peeso 32 mm Nº 5 – CA. Produzida em aço carbono, de baixa rotação. Com ponta inativa. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e também na confecção de espaços para retentores intra - radiculares.	Unidade	10
35.	Broca Gates Glidden AR Maillefer nº 2. Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	10
36.	Broca Gates Glidden AR Maillefer nº 3. Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	10
37.	Broca Gates Glidden AR Maillefer nº 4. Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	10
38.	Broca Endo Z 152, 23 mm para alta rotação, tendo sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio. Ponta segura, sem risco de acidentes; Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo operatório. Carbide cônica de ponta segura. Indicada para a abertura da câmara pulpar, facilitando o acesso aos canais radiculares	Unidade	20
39.	Broca Zekrya 28 mm – FG. Alta rotação, na cor prata, formato tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide. Com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Indicada como auxiliar em cirurgias orais (siso incluso, remoção de osso, etc).	Unidade	20
40.	Broca maxicut nv82. Produzida em carbureto de tungstênio. Ideal para desgaste de todo tipo de material como gesso, metais e cerâmica. Corte	Unidade	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	fino. Peso 0.1 kg; Dimensões 2 x 4 x 2 cm; Garantia 10 anos.		
41.	Broca 1011 HL Diamantada	Unidade	10
42.	Broca 1011 HC Diamantada	Unidade	10
43.	Broca 1012 HL Diamantada	Unidade	10
44.	Broca 1012 HC Diamantada	Unidade	10
45.	Broca 1013 HL Diamantada	Unidade	10
46.	Broca 1013 HC Diamantada	Unidade	10
47.	Broca 1013 F Diamantada	Unidade	10
48.	Broca 1014 HL Diamantada	Unidade	10
49.	Broca 1014 HC Diamantada	Unidade	10
50.	Broca 1014 F Diamantada	Unidade	10
51.	Broca 1014 FF Diamantada	Unidade	10
52.	Broca 1015 HL Diamantada	Unidade	10
53.	Broca 1015 HC Diamantada	Unidade	10
54.	Broca 1015 F Diamantada	Unidade	10
55.	Broca 1015 FF Diamantada	Unidade	10
56.	Broca 1016 HL Diamantada	Unidade	10
57.	Broca 1016 F Diamantada	Unidade	10
58.	Broca 1016 FF Diamantada	Unidade	10
59.	Broca 1016 HC Diamantada	Unidade	10
60.	Broca 1033 Diamantada	Unidade	10
61.	Broca 1034 Diamantada	Unidade	10
62.	Broca 1035 Diamantada	Unidade	10
63.	Broca 1036 Diamantada	Unidade	10
64.	Broca 1066 Diamantada	Unidade	10
65.	Broca 1092 Diamantada	Unidade	10
66.	Broca 1111 Diamantada	Unidade	10
67.	Broca 1190 F Diamantada	Unidade	10
68.	Broca 1557 HL Diamantada	Unidade	10
69.	Broca 1557 HC Diamantada	Unidade	10
70.	Broca 1558 HL Diamantada	Unidade	10
71.	Broca 1558 H Diamantada	Unidade	10
72.	Broca 2121 Diamantada	Unidade	10
73.	Broca 2135 Diamantada	Unidade	10
74.	Broca 2135 F Diamantada	Unidade	10
75.	Broca 2135 FF Diamantada	Unidade	10
76.	Broca 2191 Diamantada	Unidade	10
77.	Broca 2200 Diamantada	Unidade	10
78.	Broca 2200 FF Diamantada	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

79.	Broca 3018 HL Diamantada	Unidade	10
80.	Broca 3018 HC Diamantada	Unidade	10
81.	Broca 3099 Diamantada	Unidade	10
82.	Broca 3100 Diamantada	Unidade	10
83.	Broca 3117 HL Diamantada	Unidade	10
84.	Broca 3117 HC Diamantada	Unidade	10
85.	Broca 3118 Diamantada	Unidade	10
86.	Broca 3118 HL Diamantada	Unidade	10
87.	Broca 3118 HC Diamantada	Unidade	10
88.	Broca 3118 F Diamantada	Unidade	10
89.	Broca 3131 Diamantada	Unidade	10
90.	Broca 3139 Diamantada	Unidade	10
91.	Broca 3168 Diamantada	Unidade	10
92.	Broca 3168 F Diamantada	Unidade	10
93.	Broca 3168 FF Diamantada	Unidade	10
94.	Broca 3195 Diamantada	Unidade	10
95.	Broca 3195 F Diamantada	Unidade	10
96.	Broca 3195 FF Diamantada	Unidade	10
97.	Broca 4103 Diamantada	Unidade	10
98.	Broca 4123 Diamantada	Unidade	10
99.	Broca 4124 Diamantada	Unidade	10
100.	Broca 4130 Diamantada	Unidade	10
101.	Broca 4141 Diamantada	Unidade	10
102.	Broca 702 Alta Rotação. Cirúrgica haste longa. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra Resistente a Fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor Durabilidade. As pontas para peça de mão são utilizadas no ajuste de peças protéticas de metal, porcelana, resina composta e provisórios de resina acrílica. Utilizada também em cirurgias. Corte espiral fissurado.	Unidade	10
103.	Broca carbide esférica nº 6 para peça de mão. produzidas em carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Perfeita tolerância da haste alta durabilidade excelente desempenho, alta precisão do corte. São indicadas para o preparo de cavidades aca-	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	bamento das margens da cavidade e de restaurações remoção de restaurações antigas. Ajuste correção remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.		
104.	Broca carbide esférica nº 8 para peça de mão. Produzidas em carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Perfeita tolerância da haste alta durabilidade excelente desempenho alta precisão do corte. São indicadas para o preparo de cavidades acabamento das margens da cavidade e de restaurações remoção de restaurações antigas. Ajuste correção remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	Unidade	10
105.	Broca carbide cirúrgica esférica FG nº 2. Possui 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide esférica, 2, 25mm, alta rotação, (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.	Unidade	10
106.	Broca carbide cirúrgica esférica FG nº 3. Possui 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide esférica, 3, 25mm, alta rotação, (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.	Unidade	10
107.	Broca carbide cirúrgica esférica FG nº 6. Possui 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide esférica, 6, 25mm, alta rotação, (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.	Unidade	10
108.	Broca carbide cirúrgica esférica FG nº 8. Possui 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide esférica, 8, 25mm, alta rotação, (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.	Unidade	10
109.	Broca carbide cirúrgica cilíndrica corte cruzado FG Nº 557. Possui 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide cilíndrica de corte cruzado,	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	557, 25mm, alta rotação (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.		
110.	Broca carbide cirúrgica cilíndrica corte cruzado FG N° 558. Possui 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide cilíndrica de corte cruzado, 558, 25mm, alta rotação (Fg). Indicado para procedimentos cirúrgicos orais.	Unidade	10
111.	Broca carbide N°4 esférica (Baixa rotação). Remove o tecido com eficiência, de forma rápida; Maior durabilidade da broca. Broca de baixa rotação (contra ângulo) produzida em aço carbono com lâminas lisas, 1,4 mm de comprimento. Indicadas para uso em estrutura dentinária, principalmente na remoção de tecido cariado.	Unidade	10
112.	Broca carbide N° 4 esférica (Alta rotação). Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade. Excelente desempenho. Alta precisão do corte. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria.	Unidade	10
113.	Broca carbide N°5 esférica (Baixa rotação). Remove o tecido com eficiência, de forma rápida; Maior durabilidade da broca. Broca de baixa rotação (contra ângulo) produzida em aço carbono com lâminas lisas, 22,5 mm de comprimento. Indicadas para uso em estrutura dentinária, principalmente na remoção de tecido cariado.	Unidade	10
114.	Broca carbide N° 5 esférica (Alta rotação). Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade. Excelente desempenho. Alta precisão do corte. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria.	Unidade	10
115.	Broca carbide N°6 esférica (baixa rotação). Remove o tecido com eficiência, de forma rápida; Maior durabilidade da broca. Broca de baixa rotação (contra ângulo) produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. Indicadas para uso em estrutura dentinária, principalmente na remoção de tecido cariado.	Unidade	10
116.	Broca carbide N° 6 esférica (Alta rotação). Perfeita tolerância da haste.	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	Alta durabilidade. Excelente desempenho. Alta precisão do corte. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria.		
117.	Broca Carbide Multilaminada Interproximal (30 Lâminas) FG N° 9103. Ângulos de hélice exclusivos que permitem um acabamento superficial mais liso. Especialmente desenhada para acabamento e polimento de todos os materiais dentários. Carbide interproximal, multilaminada, 30 lâminas, 9103, 19 mm, alta rotação (Fg). Indicado para o acabamento fino/polimento.	Unidade	10
118.	Broca Carbide Multilaminada Cônica Pontaguda (30 Lâminas) FG N° 9214. Ângulos de hélice exclusivos que permitem um acabamento superficial mais liso. Especialmente desenhada para acabamento e polimento de todos os materiais dentários. Carbide cônica pontaguda, multilaminada, 19 mm, alta rotação. Indicado para o acabamento fino/polimento.	Unidade	10
119.	Broca Carbide Multilaminada Agulha (30 Lâminas) FG N° 9903. Ângulos de hélice exclusivos que permitem um acabamento superficial mais liso. Especialmente desenhada para acabamento e polimento de todos os materiais dentários. Carbide agulha, multilaminada, 19 mm, alta rotação. Aplicação Indicado para o acabamento fino/polimento.	Unidade	10
120.	Broca Carbide Multilaminada (30Lâminas) N°9904FF Bala – FG. Perfeita tolerância da haste; Alta durabilidade; Excelente desempenho; Alta precisão do corte, As Brocas Carbide são produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. A broca multilaminada de 30 lâminas é indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral.	Unidade	10
121.	Broca Carbide Multilaminada (30Lâminas) FG N°9103FF Cônica Concava . Perfeita tolerância da haste; Alta durabilidade; Excelente desempenho; Alta precisão do corte. As Brocas Carbide Microdont são produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	CE, FDA. Alta rotação. A broca multilaminada de 30 lâminas é indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral.		
122.	Broca Carbide Multilaminada Komet - Modelo H375R. Indicada para acabamento em preparo e em resina composta/fotopolimerizável. Multilaminada - 12 lâminas. Tronco-Cônica Arredondada. Comprimento da ponta ativa: 8 mm. Ângulação: 2°. Ponta ativa em carbide de tungstênio. Haste: Aço inox.	Unidade	10
123.	Broca Carbide Multilaminada Oval (12 Lâminas) FG N° 7404. Ângulos de hélice exclusivos que permitem um acabamento superficial mais liso. Especialmente desenhada para acabamento e polimento de todos os materiais dentários. Carbide oval, multilaminada, 19 mm, alta rotação. Indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte.	Unidade	10
124.	Broca Carbide Multilaminada (12 lâminas) N° 284 Cilíndrica. Perfeita tolerância da haste Alta durabilidade Excelente desempenho Alta precisão do corte. As Brocas Carbide Microdont são produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. É indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral.	Unidade	10
125.	Broca Tungstênio Maxicut Azul- 1251- Corte cruzado médio. A geometria das lâminas e o desenho das fresas asseguram desgaste ideal, acabamento de alto nível, grande durabilidade e ótima capacidade de corte ao preparar gesso, acrílico, metal, metal precioso, titânio ou cerâmica. Cruzado Médio (Tarja Azul). Corte primário em ligas não preciosas e resina acrílica. Redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Registro ANVISA.	Unidade	10
126.	Broca Tungstênio Minicut – Diamantado Confere um acabamento em superfícies ásperas e estriadas de ligas metálicas preparando para a aplicação de cerâmica ou resina. Maior nível de detalhes. Maior balanceamento. Mandril reforçado. O carboneto de tungstênio é o material mais utilizado para ferramentas de corte. O conhecimento das suas propriedades é fundamental para que a sua utilização na fabricação das ferramentas de corte seja a mais adequada. Fabricadas com o tungstênio mais puro do mercado, proporcionando maior precisão, corte e durabilidade. Diamantado (Tarja Marinho) Confere um acabamento em superfícies ásperas e estriadas de ligas metálicas preparando para a aplicação de cerâmica ou resina. Registro na ANVISA.	Unidade	10
127.	Broqueiro com 82 furos em plástico químico. 15 x 7,5 x 7 cm	Unidade	5
128.	Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol, cujas proprieda-	Kit	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	des físicas o tornam ideal para uso como protetor sobre a área operada após cirurgia. Indicado para uso em cirurgias periodontais, ósseas ou mucogengivais ou em vestibuloplastia. Produto não cancerígeno e de fácil manipulação. Melhor aderência e maior plasticidade. Cimento cirúrgico convencional. Sem asbesto (amianto). Não cancerígeno. Melhor aderência. Maior plasticidade. Ótima tolerabilidade. Fácil manipulação. Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml. Registro ANVISA.		
129.	Cimento à base de fosfato de zinco. Base de proteção térmica preferida para restaurações metálicas. O Cimento de Zinco possui partículas uniformes, ultrafinas, que asseguram uma reduzida espessura de película com notável proteção e fácil manipulação. É um cimento mais usado para fixação de incrustações, coroas e pontes. Forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias. Frasco de Pó 28g e Frasco de líquido 10 ml. Cor: Amarelo Claro. Registro ANVISA.	Kit	12
130.	Cimento à base de oxifosfato de zinco (pó). Dupla função: agente cimentante e base para cavidades profunda. Alta resistência à compressão. Ótimo isolamento térmico, elétrico, químico e mecânico. Compatível com todos os materiais restauradores. Menor espessura de película do mercado. Melhor escoamento na cimentação de peças protéticas. Cimentação de restaurações metálicas, metalocerâmicas e de cerâmicas. Fixação de incrustações, coroas e pontes. Base de restaurações metálicas (importante efeito isolante na cavidade). Frasco de cimento pó com 28g e acessório para aplicação. Dimensões: (7,0 x 4,2 x 4,2) cm. Peso: 43g	Kit	10
131.	Cimento Resinoso Fill Magic Dual Coltene. É um cimento resinoso, multi-uso, foto e autopolimerizável (DUAL), radiopaco, com flúor, indicado para cimentação de inlays e onlays de compósito, porcelana ou cerâmica, coroas metálicas, próteses fixas e adesivas, e núcleos endodônticos. Embalagem com 7g (seringa dupla) + 14 pontas misturadoras.	Kit	15
132.	Cimento de ionômero de vidro para cimentação . Pó e líquido. Fluorsilicato de Sódio Cálcio e Alumínio, Ácido Poliacrílico. Ionômero de vidro com excepcional adesão, com baixa solubilidade e biocompatibilidade comprovada. Vidrion C é indicado para cimentação de coroas, pontes, restaurações fundidas intracoronárias (INLAY) e restaurações fundidas extracoronárias (ONLAY). Reg. ANVISA. Kit com 15 g de pó e 10 ml de líquido	Kit	05
133.	Cimento forrador de hidróxido de cálcio Hydro C. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, ci-	Kit	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	mentos e outros materiais de base. Embalagem com 13g de Base 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura.		
134.	Cimento de ionômero de vidro para forração . Pó e líquido. Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada. Pó: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, Ácido Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso. É um Ionômero de Vidro com evidente adesão ao esmalte e a dentina. Bio compatível, ele pode ser aplicado na dentina sem nenhuma proteção e ainda ser tratado com a técnica do ataque ácido do mesmo modo que se trata o esmalte dentário. Funciona como ótimo material de base para compósitos e amálgamas. Como regra, não é necessário fazer retenção especial devido à adesão química do Vidrion F ao esmalte e a dentina limpa. Toma presa rapidamente e é radiopaco. Kit c/ 10g de pó + 13 ml de líquido + 1 medidor de pó + 1 conjunto dosador de líquido.	Kit	15
135.	Cimento ionômero de vidro para restauração. Pó e líquido. Cor Universal A3. Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada. Pó: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Os pigmentos variam de acordo com a cor do produto. É um moderno ionômero de vidro que, além de possuir comprovada adesão ao esmalte e à dentina tem apreciáveis propriedades anticariogênica. Kit com 10 g de pó e 8 ml de líquido + medidor de pó + 1 conjunto dosador de líquido.	Kit	15
136.	Cimento Ionômero de vidro reforçado para núcleo. Mistura milagrosa de ionômero de vidro com partículas de liga de prata, produzindo uma substância de alta resistência à compressão e ao desgaste. Indicado para confecção de núcleos, Vidrion N necessita de menor quantidade de pinos de fixação, pois apresenta grande adesão às estruturas dentárias. Como substituto perfeito de dentina ele é ideal para dentes com grande perda coronária, servindo de base para amálgama, compósito e outros materiais restauradores. Frasco 10ml e 1 conjunto dosador	Kit	5
137.	Cimento Resinoso Adesivo Dual com alta resistência de união em esmalte e dentina. Possibilidade de utilizar na técnica: Condicionamento total, Condicionamento seletivo de esmalte ou Autocondicionante. Baixa sensibilidade pós-operatória, independente da técnica adesiva utilizada. Estética perfeita com alta estabilidade de cor e excelente selamento marginal. Doses precisas e menor desperdício na embalagem em Cli-	Seringa	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	cker. Cimento resinoso adesivo dual, desenvolvido especialmente para atender uma demanda de alta estética e performance. Torne a sua cimentação adesiva mais eficiente, reduzindo o número de componentes necessários, enquanto maximiza a resistência de união. Rende 20 cimentações		
138.	Cimento obturador à base de Óxido e Zinco e Eugenol (modificado); Tempo de presa reduzido – 5 a 8 minutos; O pó possui a cor marfim; Fácil manipulação e inserção na cavidade dental; Possui resistência à compressão; Apresenta resistência à abrasão; Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel no meio bucal; Biocompatibilidade como protetor pulpar; Promove selamento marginal; Fácil remoção. Frasco com 15 mL de INTERIM Líquido.	Frasco	12
139.	Cimento obturador de canais radiculares à base de Prata, para uso associado a cones de guta-percha. É radiopaco, tem ação anti-bacteriana e excelentes propriedades lubrificantes e adesivas. A hidro cortisona presente na formulação permite um melhor controle da reação inflamatória pós-obturação. É bem tolerado pelos tecidos que compõem a região apical. É insolúvel nos fluidos orgânicos, adapta-se facilmente às paredes do canal e não sofre alterações volumétricas apreciáveis. Validade: 24 Meses. Conservação: Ambiente. Embalagem com 1 pote com 20g. Coltosol	Pote	05
140.	Cimento Obturador Provisório c/ Flúor 25g – Rosa. Massa de fácil manipulação; Endurecimento rápido; Menor microinfiltração marginal. O obturador com flúor é ideal para odontopediatria; Cimento provisório indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora.	Unidade	15
141.	Condicionador Ácido Poliacrílico Vitro 11,5% - Indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina. Usado para condicionar a superfície de união do dente antes de receber o ionômero de vidro	Frasco	10
142.	Clorhexidina Solução 2%, antisséptico com atividade antibacteriana, indicado para desinfecção de preparos cavitários, na antisepsia extra-oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica.	Frasco	12
143.	Compressa Campo Operatório 4 Camadas 45x50 Cm (Pacotes Com 50)	Pacote	10
144.	Cloro 2,5% é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-críticos, à base de hipoclorito de sódio 2,5% de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em	Galão	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar, bem como indicado para desinfecção de artigos para inaloterapia e oxigenoterapia. Possui eficácia comprovada contra Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Solução contendo cloro ativo estabilizado, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas dos microorganismos. Galão 5 L.		
145.	Cunha de madeira multicolorida interdental anatômica. Com excelente acabamento e que não soltam farpas. Menos agressão a gengiva, maior facilidade no procedimento e conforto para o paciente. Indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. Embalagem com 100 unidades. Produzida em madeira especial; Possuem formato anatômico; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha; Registro ANVISA.	Caixa	08
146.	Cunhas Elásticas. São indicadas para uso geral em procedimentos restauradores, sendo compatíveis com todos os sistemas de matrizes. Possuem a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes, agindo simultaneamente pelas faces vestibular e lingual. Produzidas em 3 diferentes tamanhos, codificados por cores, as cunhas são aplicadas de acordo com a altura cervico-oclusal da caixa proximal. 3,2 mm - Azul - indicada em cavidades com Caixa Proximal de altura cervico-oclusal pequena.	Unidade	50
147.	Cunhas Elásticas são indicadas para uso geral em procedimentos restauradores, sendo compatíveis com todos os sistemas de matrizes. Possuem a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes, agindo simultaneamente pelas faces vestibular e lingual. Produzidas em 3 diferentes tamanhos, codificados por cores, as cunhas são aplicadas de acordo com a altura cervico-oclusal da caixa proximal. 2,6 mm - Amarela - indicada em cavidades com Caixa Proximal de altura cervico-oclusal média.	Unidade	50
148.	Cunhas Elásticas são indicadas para uso geral em procedimentos restauradores, sendo compatíveis com todos os sistemas de matrizes. Possuem a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes, agindo simultaneamente pelas faces vestibular e lingual. Produzidas em 3 diferentes tamanhos, codificados por cores, as cunhas são aplicadas de acordo com a altura cervico-oclusal da caixa proximal. 2,0 mm - Verde - indicada em cavidades com Caixa Proximal de altura cervico-oclusal grande.	Unidade	50
149.	Cunhas reflexivas transparente p/ adaptação de matriz.	Caixa	12
150.	Curativo Alveolex em pasta à base de própolis e iodofórmio, isento de	Frasco	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	eugenol. Frasco de 10g.		
151.	Creme Dental Com 1.500 ppm de Flúor ativo, mais cálcio, sabor menta, bisnaga plástica com 90 Gramas.	Unidade	200
152.	Discos flexíveis utilizados para suportar pastas abrasivas para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental, 8/12 mm. Embalagem com 24 unidades + 1 mandril.	Caixa	04
153.	Disco de Feltro Diamond, indicado para procedimentos de polimento em materiais restauradores e esmalte dental. Os Feltros Diamond são discos de feltro natural utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de superfícies. Embalagem contendo • 24 discos de feltro (8 mm e/ou 12mm) • 1 mandril	Caixa	06
154.	Endo-Ice Spray. Spray-50°C para teste de vitalidade nos dentes com aroma mentolado, frasco de 200 ml.	Frasco	06
155.	Escova De Robson CA preta Tipo Pincel Nº 25 Curta. Indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Reta Preta e Branca: comprimento total (L2) 28mm comprimento cerdas (L1) 6mm diâmetro cerdas 0,50mm. Haste CA. Embalagem com 1 unidade.	Unidade	15
156.	Escova Dental Adulto, cerda nylon, macias/medias, c 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17 cm de , anatômico, c empunhadura, embalada individualmente protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow Pack.	Unidade	1000
157.	Escova Dental Infantil, cerda de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de , anatômico, c empunhadura, embalada individualmente protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow Pack.	Unidade	3000
158.	Escova dental massageadora, tipo dedeira, em silicone, com cerdas extra macias, atóxica e esterilizável, para massagear a gengiva e/ou esovar os dentinhos do bebê.	Unidade	10
159.	Escova para limpar brocas. Composição: corpo plástico/escova latão dourado, validade: indeterminada.	Unidade	06
160.	Escova Para Lavar Material. (Pequena)	Unidade	06
161.	Espelho clínico odontológico em aço inox Nº5 (1º plano) autoclavável. Caixa com 12 unidades.	Caixa	05
162.	EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante, com proeminentes propriedades lubrificantes e é largamente utilizado na terapia endodôn-	Frasco	08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	tica. Usado para alargar canais radiculares, remover o swear layer (lama dentária: massa de componentes orgânicos e inorgânicos precipitada sobre a superfície dentinária) e preparar a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores.		
163.	Espelho clínico odontológico em aço inox N°5 com aumento.	Unidade	10
164.	Espelho clínico odontológico duplo. Utilizado para auxiliar e facilitar a visualização durante procedimentos odontológicos. Para garantir a conservação e o perfeito desempenho do espelho bucal Golgran, o mesmo deve ser esterilizado sozinho em estufa ou autoclave.	Unidade	10
165.	Estirpa nervos, instrumento farpado fabricado em aço inoxidável, modelo DIM 1.4197, pré esterelizado. Com 21 mm 20-30. Caixa c/ 10 embalagens.	Caixa	06
166.	Estirpa nervo sortido 20 – 60. Instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos; Com 21 mm de comprimento; Indicado para remoção da polpa ou nervo. Caixa c/ 10 embalagens.	Caixa	60
167.	Eugenol. Na forma líquida com pureza mínima de 99%, cor amarelo, frasco c/ 20 ml. É obtido através do Óleo de Cravo. É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. Tem cheiro de cravo. Praticamente insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Tem uma ação anódina (calmante) sobre a polpa, por isso é muito utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas; Biocompatível; Matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza; Registro na ANVISA.	Frasco	10
168.	Evidenciador de placas solução 10 ml. É um produto utilizado para evidenciar a presença das placas bacterianas. Sua fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos. Permite melhor prevenção da cárie. Frasco Solução não escorre material. Maior revelação de bactérias interproximais.	Frasco	10
169.	Fio agulhado para sutura de Seda N° 3.0, esterilizado por raios gama. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas da pele. Com agulha CT 1/2 – 1,7 cm. Conjunto com agulha de aço inox e fio de seda, embalado em envelope cirúrgico. Registro ANVISA.	Caixa	05
170.	Fio Dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana com 100 Metros. Contribui para: evitar a formação da placa e prevenir o tártaro e as cáries, quando utilizado de acordo	Unidade	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	com o recomendado pelo Dentista.		
171.	Flúor gel neutro. Remineralização dos dentes após condicionamento ácido, Remineralização dos dentes após branqueamento. Prevenção da doença cárie. Ação completa em 1 minuto, rapidez no atendimento, Além de segura sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia, Seu grau de viscosidade o mantém na moldeira sem escorrer, Sob pressão sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais Frasco c/ 200 ml.	Frasco	50
172.	Flúor em Gel Acidulado a 1,23% – 200 ml. Fluorsul Gel Acidulado é indicado para a prevenção da cárie dental e remineralização dentária, disponível nos sabores: Menta, Morango, Tutti-frutti e Sem Sabor. Ótima viscosidade na aplicação em moldeira. Redução da desmineralização do esmalte dentário.	Frasco	50
173.	Fluoreto De Sódio A 0,2%. Para Bochecho Semanal. Sachet 1g.	Sachet	70
174.	Fluorniz fluoretado. Estojo contendo 1 frasco de vidro com 10 ml de Fluorniz, 1 frasco de plástico contendo 10 ml de solvente para Fluorniz e instrução de uso. Fluorniz, para aplicação tópica, contém 5% de flureto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. O contato prolongado de Fluorniz com as superfícies dos dentes permite a liberação de fluretos. Frasco Líquido 10 ml e Frasco de Pó 12g. Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental, tratamento dessensibilizante de colos dentinários, na prevenção da reincidência de cárie nas margens das cavidades após restaura.	Kit	06
175.	Gaze tipo queijo disposta em rolo. Compressa de gaze hidrófila circular tipo queijo-09 Fios. Confeccionada com fio 100% algodão. - Composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de algodão (revestimento).	Rolo	100
176.	Gel dental para bebê, sem flúor ou corantes, com xylitol e sabor natural de tutti-frutti, bisnaga com 50 gramas.	Bisnaga	10
177.	Gluconato De Clorhexidina A 0,12%. É indicado para eliminar os microorganismos que causam a placa bacteriana, a gengivite e o mau hálito. Indicado quando a limpeza mecânica dos dentes (escovação) não é possível ou indicada. Composição: Aqua, sodium sacharin, glycerin, alcohol, parfum, polysorbate 20, chlorhexidine digluconate. O gluconato de clorexidina é um agente químico de efetiva e comprovada atividade	Frasco	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	de antimicrobiana. É eficiente no controle da placa bacteriana devido às suas propriedades de retenção e de liberação prolongada do ativo (gluconato de clorexidina) na boca.		
178.	Guta percha calibrada padronizada de acordo com as normas ISO. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutta percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28 mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Obturador de canal radicular (acessório para preenchimento). Embalagem com 120 unidades	Caixa	02
179.	Hemospon esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina) Liofilizada, esterelizada e embalada em blister individual. Caixa c/ 10 unidades.	Caixa	12
180.	Hidróxido de Cálcio com PMCC. É uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais. Calen com PMCC reúne as propriedades da pasta de Hidróxido de Cálcio (Calen). O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Pasta de Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado para uso Endodôntico. Reg. ANVISA.	Kit	05
181.	Hidróxido de cálcio fotopolimerizável, para capeamento pulpar e forramento de restaurações. Seringa c/2g nas cores dentina e branco. É indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Caixa contendo 1 Seringa com 2g + 5 Aplicadores.	Kit	10
182.	Hidróxido De Cálcio Pa. Hidróxido de cálcio é um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em	Frasco	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	procedimentos sobre a dentina. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o hidróxido de cálcio. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.		
183.	Hipoclorito de sódio 5,25% - 250 ml. Melhora a qualidade da vedação, permitindo a melhor penetração do material nos túbulos dentinários abertos.	Frasco	05
184.	Iodofórmio, apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos. Possui alto teor de iodo, em torno de 96%. Frasco de 10g.	Frasco	08
185.	Ionômero de vidro com excepcional adesão, com baixa solubilidade e biocompatibilidade comprovada. Vidrion C é indicado para cimentação de coroas, pontes, restaurações fundidas intracoronárias (inlay) e restaurações fundidas extracoronárias (onlay). Kit com 1 frasco de 15g com pó, 01 frasco de 10ml de líquido, medidor e manual de instruções.	Frasco	10
186.	IRM Cimento restaurador temporário à base de óxido de zinco (pó) reforçado por polímeros, eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%(líquido). Frasco com 38g de pó e 15 ml de líquido. Indicada para restaurações temporárias de longa espera (até 2 anos), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas. Menores índices de infiltração marginal, tornando-se o material de eleição para curativos endodônticos e pela adequação ao meio bucal. Maior agilidade. Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. Durabilidade dos curativos. Menor índice de dor pós-operatória. IRM	Kit	12
187.	Kit extra cerapol p/ polimento de resina formato cônico e taça nas cores: rosa, cinza, branca e amarela.	Kit	05
188.	Kit Microcut com 1 arco com serra + 1 Lixa diamantada. Com a lixa instalada no arco, consegue-se a redução dos excessos ainda remanescentes e o acabamento final da proximal; Autoclavável.	Kit	02
189.	Lençol De Borracha para isolamento absoluto, 100% látex, com 13 x 13 cm ou 16 x 16 cm, verde, aroma de menta, embalagem c/ 26 ou 36 unidades.	Caixa	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

190.	Limas Manuais Tipo Km – Nº 10 Caixa Com 6 Unidades,	Caixa	03
191.	Limas Manuais Tipo Km – Nº 15 Caixa Com 6 Unidades,	Caixa	03
192.	Limas Manuais Tipo Km – Nº 20 Caixa Com 6 Unidades,	Caixa	03
193.	Limas ProDesign S são híbridas e utilizadas para tratamento de canais radiculares nos modos Rotatório ou Reciprocante. As Limas ProDesign S são produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Este sistema também pode ser usado em movimento reciprocante na técnica Duo híbrido, função pré-programada no motor Easy Endo SI. Caixa c/ 4 limas sortidas, sendo: 02 limas Orifice Shaper (pré –alargamento); 01 lima de Patência Apical; 01 lima de Acabamento.	Kit	03
194.	Limas de plástico que promovem a limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares através da agitação mecânica das substâncias irrigadoras.Ref: ACEC. Contém 06 limas 25/04 25 mm esterilizadas em blister descartáveis.	Caixa	05
195.	Limpa Pontas. Facilita a limpeza de empastamentos ou impregnações das brocas diamantadas. Remove completamente todos os resíduos não comprometendo a eficiência original do diamante ou laminas. Ativa a eficácia perdida com o empastamento.	Unidade	04
196.	Luva de procedimento PP . Fabricadas em <u>Látex</u> de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos ainda mais a quantidade de pó na porção interna da <u>Luva</u> , não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da <u>Luva</u> , removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.	Caixa	60
197.	Luva de procedimento P . Fabricadas em <u>Látex</u> de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos	Caixa	160



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	ainda mais a quantidade de pó na porção interna da <u>Luva</u> , não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da <u>Luva</u> , removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.		
198.	Luva em látex sem talco P com 100 unidades. Por ser totalmente isenta de pó é indicada para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex, são produzidas de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade. Validade: 5 anos da data de fabricação.	Caixa	130
199.	Luva nitrílica Violeta sem talco, hipoalergênicas, P com 100 unidades, mais resistente a perfurações do que as luvas comparáveis feitos de látex. De espessura com uma maior força de ruptura para um nível mais forte de durabilidade. O material um pouco mais fino ajuda a reduzir a fadiga de mão, melhorando a forma e sentir e permitindo uma maior sensibilidade tátil. Estas luvas ambidestras têm a palma e dedos texturizados para maior aderência. Validade: 5 anos da data de fabricação.	Caixa	100
200.	Luva nitrílica Rosa sem talco, hipoalergênicas, P com 100 unidades, mais resistente a perfurações do que as luvas comparáveis feitos de látex. De espessura com uma maior força de ruptura para um nível mais forte de durabilidade. O material um pouco mais fino ajuda a reduzir a fadiga de mão, melhorando a forma e sentir e permitindo uma maior sensibilidade tátil. Estas luvas ambidestras tem a palma e dedos texturizados para maior aderência. Validade: 5 anos da data de fabricação.	Caixa	100
201.	Máscara Proteção C/ Elástico, descartável. Tripla proteção.	Caixa	50
202.	Máscara cirúrgica fluídos, máscara moldada de fibras sintéticas de rayon, viscosa e poliéster, fios não trancadas, embaladas em caixa contendo 50 peças.	Caixa	50
203.	Microaplicador Aplik. Embalagem c/ 100 unidades. Descartáveis: garantia de Biossegurança. Cabo flexível (Dobrável). permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso. Cerdas. não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Aplicação de ácidos, primers e adesivos no dente, previamente a restaurações Aplicação de ácidos e Silvano em peças protéticas previamente à cimentação.	Tubo	10
204.	Microcut refil c/ 5 serra. Indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de compósito, cimento resinoso e adesivo, sem danificar o ponto de contato. Aço inoxidável. Microcut serra com espessura de 0,05 mm. Tamanho 3,7 cm.	Kit	04
205.	Mocho Odontológico Anatômico EP A2 10482 SCM, com regulagem de	Unidade	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	altura ~ 43/53 cm, sistema a gás, estofado com revestimento sintético em várias cores, regulagem horizontal do encosto. Opcionais: Base na cor preta, sapatas ou rodízios		
206.	Óculos comuns para proteção. Fabricado em <u>poli</u> carbonato virgem de alta qualidade, oferece maior proteção a partículas volantes. A curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção. Possui tratamento <u>antirrisco</u> que garante melhor relação custo versus benefício. Óculos de <u>segurança</u> em <u>poli</u> carbonato óptico, com armação de nylon, hastes reguláveis . Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB.	Unidade	10
207.	Óculos de Proteção filtro laranja Proteção contra impactos, radiação UV. Protege contra luz azul até 525nm. Melhora o contraste em condições de pouca luz. A Cor Laranja é indicada para proteção UV/AZUL 525NM - Cura de Resinas.	Unidade	04
208.	Óleo Lubrificante spray, isento de CFC para Baixa e/ou alta Rotação. Frasco de 100 ml e 200 ml.	Frasco	08
209.	Opacificador de Metais e Dentina Escurecida (Opak). Permite mascaramentos completos. Fácil aplicação. Permite o uso com pincéis. Adaptação para todos os casos clínicos. Alta opacidade. Fotopolimerizável. Excelente viscosidade. Opções de cores. Mascaramento de dentes escurecidos e manchados, superfícies metálicas e pinos de carbono.	Unidade	03
210.	Otosporin 10 ml. Princípios ativos hidrocortisona neomicina polimixina b grupos farmacológicos, aminoglicosídeos (antibióticos aminoglicosídeos) antibióticos associados tópicos antibióticos polimixinas corticosteroides tópicos (glicocorticóides tópicos) hormônios suprarrenais tópicos polimixinas (antibióticos polimixinas)	Frasco	12
211.	Óxido De Zinco. Indicado para restaurações provisórias, forramento das cavidades, cimentação provisória ou permanente, obturação de canais radiculares e cimento cirúrgico.	Unidade	05
212.	Oxiclean detergente ácido de baixa espuma específico para remoção de manchas e oxidações nos instrumentais cirúrgicos, sua fórmula possui uma mescla de tensoativos não iônicos e ácido fosfórico. Remove manchas, ferrugem, crostas minerais e devolve o brilho aos instrumentais e câmaras de autoclave. Pode ser utilizado em material alumínio, aço inox e vidrarias. Preserva os instrumentais. Baixa espuma. Fácil aplicação. Ajuda na formação de camada passiva do aço inox. Libera articulações e mecanismos travados. Mantém o instrumental com aspecto de novo por mais tempo. Diminui o custo com manutenção; Único para uso da remoção de oxidação em lavadoras termodesintetizadoras. Preserva as câmaras de autoclave. Diminui a chance de manchas nos instrumentais	Galão	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	durante o período de esterilização. Possui laudo de corrosividade. Utilização: Em termolavadoras ou em processo de limpeza manual. Rendimento: 1 litro rende até 100 litros de solução.		
213.	Papel Carbono Para registro da Articulação com Dupla Face e dupla cor (azul e vermelho) resistente à tração e umidade Bloco c/12 folhas.	Bloco	10
214.	Papel Filme. Espessura ultrafina - 19µm: Registros precisos, Película de polietileno: alta resistência à tração, Película hidrofóbica: utilização em ambiente úmido, Dupla cor: facilita a diferenciação de contatos oclusais. Carbono em filme para articulação indicado para registro de articulação das superfícies oclusais e proximais. Rolo com 300 metros.	Rolo	12
215.	Papel Grau Cirúrgico. 8 cm x 100mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm²Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica.Características:· Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.· Selagem tripla.· Sentido de abertura do envelope.· Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.	Rolo	15
216.	Papel Grau Cirúrgico. 10 cm x 100 mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm²Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica.Características:· Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.· Selagem tripla.· Sentido de abertura do envelope.· Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.	Rolo	15
217.	Papel Grau Cirúrgico. 50 cm x 100 mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm²Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiológica.Características:· Indicadores químicos que mudam de cor após entrar	Rolo	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.·Selagem tripla.·Sentido de abertura do envelope.·Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.		
218.	Papel Grau Cirúrgico. 100 cm x 100 mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm ² Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiana.Características:·Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.·Selagem tripla.·Sentido de abertura do envelope.·Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.	Rolo	15
219.	Papel Grau Cirúrgico. 150 cm x 100 mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm ² Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiana.Características:·Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.·Selagem tripla.·Sentido de abertura do envelope.·Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.	Rolo	15
220.	Papel Grau Cirúrgico. 300 cm x 100 mm . Produzido em papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado são adequados a todos os tipos de produtos a serem esterilizados em gás ETO ou Vapor.Composição do papel: Papel grau cirúrgico branco gramatura 60 ou 80 gm ² Composição do plástico: Poliéster mais Polipropileno, tratado, com grande transparência e alta resistência mecânica com barreira microbiana.Características:·Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno.·Selagem tripla.·Sentido de abertura do envelope.·Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem.	Rolo	15
221.	Paramonoclorofenol Canforado. Material para Desinfecção de Canal	Vidro	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	Radicular.		
222.	Pasta Dessensibilizante e Remineralizante Efeito químico: A presença de 9000 ppm de flúor inibe a atividade cariogênica das bactérias, previne a desmineralização e potencializa a dessensibilização. A presença de 5% de nitrato de potássio potencializa a dessensibilização por despolarização das fibras nervosas. Efeito físico: por ser manométrica, a hidroxiapatita penetra com maior facilidade no interior dos túbulos dentinários e das microtrincas em esmalte, promovendo um selamento de qualidade dos túbulos e das microtrincas, bem como restaurando a microestrutura e a composição química do dente.	Unidade	10
223.	Pasta Zinco-enólica para Impressão – Lysanda. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal. Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal. Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes.	Unidade	02
224.	Pasta de polimento à base de diamante micronizado com granulação extrafina (2 a 4 microns). Polimento universal. Pode ser usada com todos os materiais restauradores, fácil renovação ao final do tratamento. Indicada para dar polimento em materiais restauradores em geral e esmalte dental.	Unidade	03
225.	Pasta Profilática para limpeza e remoção de manchas exógenas, placas, matéria Alba, resíduos orais e polimento dental, formulação sem óleo. Sabores tutti-frutti e menta. Tubo c/90g.	Unidade	12
226.	Pedra de afiar Arkansas. Pedra usada para afiação de curetas periodontais e instrumentos cirúrgicos.	Unidade	04
227.	Pedra pomes. Extra Fina. Indicada na limpeza e polimento dos dentes e trabalhos protéticos. Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses. Embalagem com 100 g. O produto é indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Pedra Pomes - Extra Fina. Pote 100 g.	Pote	02
228.	Pincel 00 a qualidade e durabilidade dos pelos utilizados são os fatores principais em pincéis para ceramistas. Além do design, e da leveza o cabo, os tamanhos 4, 6 e Big Brush contam com esferas que ajudam na formação da ponta do pincel. Alta qualidade de pelos kolinsky. Alta durabilidade e elasticidade. Excelente custo/benefício. Embalagem com 1 Unidade.	Unidade	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

229.	Pincel aplicador com dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superior a 180°. Embalagem com 100 hastes no tamanho 1.5 mm fino .	Tubos	06
230.	Pincel aplicador com dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superior a 180°. Embalagem com 100 hastes no tamanho longo .	Tubos	06
231.	Pincel aplicador com dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superior a 180°. Embalagem com 100 hastes no tamanho 20. Mm regular .	Tubos	10
232.	Pincéis 100% pelo de Marta Nº 4ª chato. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico. Evita a formação de pontas duplas. Proporcionam excelente limpeza e acabamento final sem danificar a cerâmica. Cerdas finas e selecionadas.	Unidade	10
233.	Pino em metal para confecção de coroas provisórias. Retenções mecânicas. Resistente à corrosão. Facilidade de desgaste. Fácil adaptação. Aumento da retenção à resina de reembasamento. Não causa gosto metálico para o paciente. Fácil adaptação. Embalagem com 30 unidades. (P M G).	Caixa	02
234.	Pino Metálico Intra Dentinário Nº 1 para apoio de restaurações e coroas protéticas. Uso direto (pré-fabricado) Padronizado para brocas de Largo (Largo 2) Versatilidade de tamanhos Rosca inativa Superfície jateada. Não causa stress na raiz. Ótima retenção do cimento. Embalagem c/ 5 unidades.	Caixa	02
235.	Pino Metálico Intra Dentinário Nº 2 para apoio de restaurações e coroas protéticas. Uso direto (pré-fabricado) Padronizado para brocas de Largo (Largo 2) Versatilidade de tamanhos Rosca inativa Superfície jateada. Não causa stress na raiz. Ótima retenção do cimento. Embalagem c/ 5 unidades.	Caixa	02
236.	Pino Metálico Intra Dentinário Nº 3 para apoio de restaurações e coroas protéticas. Uso direto (pré-fabricado) Padronizado para brocas de Largo (Largo 2) Versatilidade de tamanhos Rosca inativa Superfície jateada. Não causa stress na raiz. Ótima retenção do cimento. Embalagem c/ 5 unidades.	Caixa	02
237.	Pino Metálico Intra Dentinário Nº 4 para apoio de restaurações e coroas protéticas. Uso direto (pré-fabricado) Padronizado para brocas de Largo (Largo 2) Versatilidade de tamanhos Rosca inativa Superfície jateada. Não causa stress na raiz. Ótima retenção do cimento. Embalagem c/ 5 unidades.	Caixa	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

238.	Pino Metálico Intra Dentinário. Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Uso direto (pré-fabricado) Padronizado para brocas de Largo (Largo 2) Versatilidade de tamanhos Rosca inativa Superfície jateada. Não causa stress na raiz. Ótima retenção do cimento.	Caixa	02
239.	Pino Metálico Para Reforço Coronaradicular (Rosqueável) E Apio De Coroa Dentaria.	Caixa	02
240.	Pino de fibra de vidro 0.5. Pino translúcido intra-radicular cônico em fibra de vidro. Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Alta radiopacidade: excelente identificação radiográfica. Brocas padronizadas com ponta inativa: calibração precisa dos pinos com a broca do Kit: Estreita linha de cimentação. Alta concentração de fibras: maior resistência mecânica. Fibra de vidro especial: alta transmissão de luz. Dupla conicidade: melhor adaptação ao conduto. Módulo de elasticidade próxima ao da dentina: baixo risco de fratura radicular. Cursor delimitador: ajuste do corte e identificação da numeração do pino. Uso direto (pré-fabricado): economia de tempo clínico e custos laboratoriais. Fibras longitudinais: facilidade de remoção. Versatilidade de tamanhos: adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit - 5 pinos Nº 0.5 e 1 broca Nº 0.5	Kit	02
241.	Pino de fibra de vidro 0.5. Pino translúcido intra-radicular cônico em fibra de vidro. Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Alta radiopacidade: excelente identificação radiográfica. Brocas padronizadas com ponta inativa: calibração precisa dos pinos com a broca do Kit ; Estreita linha de cimentação. Alta concentração de fibras: maior resistência mecânica. Fibra de vidro especial: alta transmissão de luz. Dupla conicidade: melhor adaptação ao conduto. Módulo de elasticidade próxima ao da dentina: baixo risco de fratura radicular. Cursor delimitador: ajuste do corte e identificação da numeração do pino. Uso direto (pré-fabricado): economia de tempo clínico e custos laboratoriais. Fibras longitudinais: facilidade de remoção. Versatilidade de tamanhos: adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit - 5 pinos Nº 1 e 1 broca Nº 1	Kit	02
242.	Pino de fibra de vidro 0.5. Pino translúcido intra-radicular cônico em fibra de vidro. Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Alta radiopacidade: excelente identificação radiográfica. Brocas padronizadas com ponta inativa: calibração precisa dos pinos com a broca do Kit: Estreita linha de cimentação. Alta concentração de fibras: maior resistência mecânica. Fibra de vidro especial: alta transmissão de luz. Dupla conicidade: melhor adaptação ao conduto. Módulo de elasticidade próxima ao da dentina: baixo risco de fratura radicular. Cursor delimitador:	Kit	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	ajuste do corte e identificação da numeração do pino. Uso direto (pré-fabricado): economia de tempo clínico e custos laboratoriais. Fibras longitudinais: facilidade de remoção. Versatilidade de tamanhos: adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit - 5 pinos Nº 2 e 1 broca Nº 2		
243.	Pino de fibra de vidro 0.5. Pino translúcido intra-radicular cônico em fibra de vidro. Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Alta radiopacidade: excelente identificação radiográfica. Brocas padronizadas com ponta inativa: calibração precisa dos pinos com a broca do Kit: Estreita linha de cimentação. Alta concentração de fibras: maior resistência mecânica. Fibra de vidro especial: alta transmissão de luz. Dupla conicidade: melhor adaptação ao conduto. Módulo de elasticidade próxima ao da dentina: baixo risco de fratura radicular. Cursor delimitador: ajuste do corte e identificação da numeração do pino. Uso direto (pré-fabricado): economia de tempo clínico e custos laboratoriais. Fibras longitudinais: facilidade de remoção. Versatilidade de tamanhos: adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit - 5 pinos Nº 3 e 1 broca Nº 3	Kit	02
244.	Placa De Vidro 15 x 7 x 2 cm	Unidade	10
245.	Polidores espirais para resina. Fina , polimento e brilho final. Tendo em sua composição o diamante natural como abrasivo , esses polidores são incrivelmente duráveis e tornam o trabalho de polimento muito mais rápido, garantindo lisura superficial e brilho mimético aos dentes naturais. Incrível flexibilidade. Alta durabilidade. Superfícies com brilho excelente. Autoclavável e reutilizável. Alto brilho em todos compósitos. Alcance lugares antes impossíveis pelos formatos convencionais. Com 3 granulometrias é possível realizar trabalhos de desgaste, acabamento e polimento intra oral em resinas compostas, cerâmicas, zircônia e dissilicato de lítio (LiSi2), alcançando lugares antes impossíveis.	Unidade	05
246.	Polidores espirais para resina. Média , acabamento e lisura. Tendo em sua composição o diamante natural como abrasivo , esses polidores são incrivelmente duráveis e tornam o trabalho de polimento muito mais rápido, garantindo lisura superficial e brilho mimético aos dentes naturais. Incrível flexibilidade. Alta durabilidade. Superfícies com brilho excelente. Autoclavável e reutilizável. Alto brilho em todos compósitos. Alcance lugares antes impossíveis pelos formatos convencionais. Com 3 granulometrias é possível realizar trabalhos de desgaste, acabamento e polimento intra oral em resinas compostas, cerâmicas, zircônia e dissilicato de lítio (LiSi2), alcançando lugares antes impossíveis.	Unidade	05
247.	Polidores espirais para resina. Grossa , desgaste e correções. Tendo em sua composição o diamante natural como abrasivo , esses polidores são incrivelmente duráveis e tornam o trabalho de polimento muito mais	Unidade	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	rápido, garantindo lisura superficial e brilho mimético aos dentes naturais. Incrível flexibilidade. Alta durabilidade. Superfícies com brilho excelente. Autoclavável e reutilizável. Alto brilho em todos compósitos. Alcance lugares antes impossíveis pelos formatos convencionais. Com 3 granulometrias é possível realizar trabalhos de desgaste, acabamento e polimento intra oral em resinas compostas, cerâmicas, zircônia e dissilicato de lítio (LiSi2), alcançando lugares antes impossíveis.		
248.	Polidor diamantado de resina espiral. Possuem diamantes naturais, os mesmos possibilitam um melhor acabamento, outorgando uma superfície lisa, isenta de poros e com um excelente brilho. Os resultados são perceptíveis em poucos segundos e com um mínimo esforço. Este tipo de Instrumentos tem um tempo de vida útil impressionante. A sequência de 2 fases e alta eficiência dos mesmos possibilita um polimento de alta qualidade e o efeito "Glaze" nos seus preparos de uma forma muito rápida e simples. O polidor de cor vermelho escuro é utilizado na fase 1 da sequência de uso e na fase 2 é utilizado o polidor cinza. Este tipo de polidor não precisa de pasta diamantada já que ele mesmo possui o diamante. Se recomenda a utilização de água durante o trabalho, uma velocidade de uso Baixa (Não ultrapassando 15.000 RPM) e pressão manual suave.	Kit	05
249.	Ponta Diamantada Cilíndrica Topo Ogival 2S 2215 – FG Granulatura média. As pontas cilíndricas de topo ogival têm sido utilizadas para a confecção de sulcos de orientação e redução das superfícies oclusal, vestibular, lingual e proximal em preparos para coroas e restaurações parciais de base metálica. O topo em forma de ogiva possibilita a delimitação do término marginal chanfrado, e o formato cilíndrico favorece a maior retenção das restaurações metálicas com as paredes do preparo	Unidade	10
250.	Ponta Diamantada Cilíndrica Topo Ogival 3215 – FG Haste com listra azul ou branca. Às vezes denominado "torpedo". Finalidade precípua de confeccionar chanfros. Para as diversas necessidades em prótese. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas para a confecção de sulcos de orientação e redução das superfícies oclusal, vestibular, lingual e proximal em preparos para coroas totais e facetas laminadas. O topo em forma de ogiva possibilita a delimitação do término marginal chanfrado. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina.	Unidade	10
251.	Ponta Diamantada Cônica Extremidade em Chama 3139 – FG Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Utilizada para desbaste	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam de graus, seja preparo oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície.		
252.	Ponta Diamantada Cônica Topo Arredondado 4137 – FG Haste com listra azul ou branca. Semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também apresentam conicidade lateral. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. São utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta	Unidade	10
253.	Ponta Diamantada Esférica 1014 – FG confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenção em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.	Unidade	10
254.	Pontas irrigação 29 G azul. Sistema De Cânulas Para Irrigação E Aplicação. Tecnologia de cânulas sofisticada: formato, material e dimensões otimizadas. Aplicação controlada até o ápice. Versátil, pode ser usado com soluções, géis ou pastas. Pontas NaviTips são as cânulas de aplicação mais sofisticadas para o uso em Odontologia. São rígidas o suficiente para evitar dobras, mas também suaves e flexíveis para navegar através de canais curvos. Possuem uma extremidade arredondada para permitir uma inserção suave e um pescoço angulado para uma melhor visibilidade. A ponta NaviTips disponíveis com diâmetro 29ga (0,33mm) para materiais mais viscosos, como o EndoREZ e UltraCal XS - 25mm (azul) - 29ga. Embalagem com 20 unidades.	Unidade	05
255.	Ponta irrigação endo tips. Encaixe Universal. Adaptável a todas as seringas (convencionais e de encaixe luer-lock). Flexíveis: permite ajuste de curvatura. Abas laterais: fácil manuseio. Plástico: não oxidam com o uso e são atraumáticas. Indicado para aspiração de líquidos em canais radiculares. Embalagem com 20 unidades de 25 mm. Cor azul.	Caixa	05
256.	Ponta de papel absorvente nº 30 esterilizada de alta absorção. Silicato de sódio e goma adraganta. Pontas confeccionadas com os melhores papéis absorventes importados, garantindo assim, um alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuem rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	limas manuais. Embalagem com 120 unidades.		
257.	Ponta polimento acrílico chama média. Indicado para acabamento e polimento sobre todos os tipos de materiais acrílicos: provisórios, PPR, resina acrílica e placas de contenção ortodônticas, oclusais e estabilizadoras.. Granulometria Média alisa e condensa as superfícies. Produz leve brilho e prepara para o alto brilho. Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio; Produto muito concentrado, soltando pouco material durante o uso e tendo uma durabilidade maior; Verde - Médio; Embalagem com 1 unidade.	Unidade	10
258.	Pontas para acabamento e polimento de amálgama autoclaváveis. Kit c/ 6 unidades. Utilizado em procedimentos de desbaste devido sua maior abrasividade. Indicado para acabamento pré- polimento e polimento final de amalgamas, assim como em metais nobres e não nobres.	Kit	05
259.	Pontas para acabamento e polimento de resina autoclaváveis. Kit c/ 6 pontas abrasivas confeccionadas com compostos restauradores de nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações em resina composta e facetas.	Kit	05
260.	Kit Acabamento e Polimento Resina Composta 8090 CA – KG. Kit c/ 04 silicones abrasivos de granulação fina e 04 silicones abrasivos de granulação extra- fina. Numerações (8091 F, 8092 F, 8093 F, 8094F) e (8091 FF, 8092 FF, 8093 FF e 8094 FF).	Kit	05
261.	Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo Ultra-Gloss - American Burrs. Kit com 15 Peças + Broqueiro.	Kit	05
262.	Pote dappen plástico autoclavável. Utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autolavável, garantindo boa resistência ao produto. O Pote Dappen é utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autolavável, garantindo boa resistência ao produto. Esterilizável em Autoclave a 137°. C. - Possui duas cavidades para as manipulações.	Unidade	05
263.	Pote dappen Vidro Transparente com 2 orifícios para manipulação. Recomendada para homogeneização de produtos, não deve ser utilizada	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	com produtos que contenham solventes ou ácidos em sua formula. Para limpeza, utilizar água corrente e detergente neutro, não utilizar água quente. Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão para diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera e etc. Garantia: 06 meses. Tamanho externo: 3,5 cm de altura e 3,5 cm de largura. Boca maior: 26 mm e profundidade 19 mm. Boca menor: 21 mm e profundidade 11 mm.		
264.	Protetor de silicone. Utilizado como protetor para grampo unimatrix. Os novos protetores de silicone Unimatrix R agora são triangulares, mais anatômicos, permitem a perfeita adaptação das matrizes.	Unidade	10
265.	Pulpo-San, cimento provisório à base de óxido de zinco e eugenol. Frasco de pó 50 g, e líquido 20 ml. É recomendado em inúmeras aplicações, como base sedativa, forrador de cavidades, curativo selante, e cimentação temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias, quando remoções são planejadas, deixando o remanescente para servir de base intermediária sob restaurações permanentes.	Frasco	10
266.	Removedor de manchas por microabrasão. Apresenta em sua composição ácido clorídrico a 6%, e carbeto de silício que é extremamente duro e cortante, o que lhe confere uma eficácia maior em relação a outros abrasivos como a pedra pomes, que é mais mole e não cortante. Deste modo pode ser considerado um produto de potência mediana, que possui alta eficácia, porque combina teor médio de ácido e de alta eficácia do carbeto de silício. 1 seringa com 3g. 10 ponteiros para a aplicação. 1 espátula.	Kit	06
267.	Removedor de manchas. É indicado para remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas, ocasionadas, principalmente por falta de higienização e prevenção. Frasco 30 ml.	Frasco	05
268.	Reforpost Fibra de Vidro. Pino intra-radicular paralelo com ápice cônico em fibra de vidro. Único padronizado para brocas de largo. Indicado para aumentar a resistência do remanescente dental quando há indicação clínica para o procedimento. Caixa com 5 pinos nº 1.	Caixa	02
269.	Reforpost Fibra de Vidro. Pino intra-radicular paralelo com ápice cônico em fibra de vidro. Único padronizado para brocas de largo. Indicado para aumentar a resistência do remanescente dental quando há indicação clínica para o procedimento. Caixa com 5 pinos nº 2.	Caixa	05
270.	Reforpost Fibra de Vidro. Pino intra-radicular paralelo com ápice cônico em fibra de vidro. Único padronizado para brocas de largo. Indicado	Caixa	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	para aumentar a resistência do remanescente dental quando há indicação clínica para o procedimento.. Caixa com 5 pinos nº 3.		
271.	Reforpost Fibra de Vidro. Pino intra-radicular paralelo com ápice cônico em fibra de vidro. Único padronizado para brocas de largo. Indicado para aumentar a resistência do remanescente dental quando há indicação clínica para o procedimento. Mini Kit - 15 pinos (5 nº 1, 5 nº 2 e 5 nº 3), 1 gabarito.	Kit	02
272.	Reposição Fibra de Vidro - 5 pinos nº 0,5	Unidade	02
273.	Reposição Fibra de Vidro - 5 pinos nº 1	Unidade	02
274.	Reposição Fibra de Vidro - 5 pinos nº 2	Unidade	02
275.	Reposição Fibra de Vidro - 5 pinos nº 3	Unidade	02
276.	Reposição Lâmina p/ Cerâmica Nº 1	Unidade	06
277.	Reposição Lâmina p/ Cerâmica Nº 2	Unidade	06
278.	Reposição Lâmina p/ Cerâmica Nº 3	Unidade	06
279.	Reposição Lâmina p/ Resina Nº 4	Unidade	06
280.	Reposição Lâmina p/ Resina Nº 5	Unidade	06
281.	Reposição Lâmina p/ Resina Nº 6	Unidade	06
282.	Resina A1 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	20
283.	Resina A1B composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
284.	Resina A1D composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
285.	Resina A1E composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
286.	Resina A2 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

287.	Resina A2B composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
288.	Resina A2D composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
289.	Resina A2E composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
290.	Resina A3 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	20
291.	Resina A3B composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
292.	Resina A3D composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
293.	Resina A3E composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
294.	Resina A 3,5 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	25
295.	Resina A 3,5B composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
296.	Resina A4 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

297.	Resina B1 universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores. Seringa com 4g; microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA.	Unidade	15
298.	Resina B1E composta fotopolimerizável de nanopartículas para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica composta com 100% nanopartículas.	Unidade	10
299.	Resina B2 composta fotopolimerizável universal para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com tamanho de partículas entre 3,5 0,01 de micrometros, com tamanho médio de 0,6 micrometros, que representam 84,5% em peso e 66% em volume.	Unidade	15
300.	Resina Incisal É fotopolimerizável, possui ótima consistência (manipulação firme). Apresenta propriedades excelentes de acabamento e polimento. Apresenta ótimas propriedades mecânicas. Estabilidade de cor e fluorescência.	Unidade	10
301.	Resina B1B 100% nanoparticulada (zircônia e sílica). Esta composição permite uma excelente retenção de polimento. Maior fluorescência. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência para esculpir. Fácil identificação de opacidades pelo sistema de cores das seringas.	Unidade	10
302.	Resina A 3,5 B 100% nanoparticulada (zircônia e sílica). Esta composição permite uma excelente retenção de polimento. Maior fluorescência. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência para esculpir. Fácil identificação de opacidades pelo sistema de cores das seringas.	Unidade	10
303.	Roletes De Algodão P/ Isolamento. Utilizado para tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de saliva e afastamento da bochecha. Extremamente macio e absorvente, proporcionando assim facilidades para o profissional. Confeccionado com a mais alta qualidade. Utiliza um moderno processo de fabricação. Produzido com fibras selecionadas 100% naturais. Possui formato cilíndrico e pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) e raio gama. Pacote com 100 unidades.	Pacote	120
304.	Saca Broca Universal para turbinas de alta rotação. Em Plástico Rígido Autoclavável.	Unidade	10
305.	Selante de Sulcos e Cicatrículas. Formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da superfície oclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes; possui uma polimerização química; Light é fotoativado. É um selante sem carga, com ótima fluidez. Penetra	Kit	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	facilmente nos sulcos e cicatrículas, sem a necessidade do uso prévio de brocas. Estojo com: 5 ml de selante; 10m de Alpha Acid		
306.	Selante para Fóssulas e Fissuras Fotopolimerizável. É um produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos dentes. O produto polimerizado forma uma película contínua e resistente, utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, protegendo-os das cáries. Possui ainda uma ação complementar de profilaxia, devido à presença de fluoretos em sua formulação. A utilização de selantes tem sido amplamente recomendada devido ao seu sucesso em reduzir significativamente as cáries oclusais. Concentração de flúor presente no produto: Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); Alto índice de adesão; Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e fissuras; Liberação de Flúor - atividade anticariogênica; -Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. 2 seringas com 2,5g de BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; 1 seringa com 3g de Attaque Gel (condicionador ácido orto-fosfórico 37%); 6 bicos aplicadores.	Caixa	15
307.	Sof-Lex disco diamantado espiral une o polimento feito à base de pasta diamantada com a praticidade do disco emborrachado. Reutilizável, com formato único e sem a necessidade de pasta de polimento, simplifica seu dia a dia clínico e valoriza ainda mais o resultado final do seu trabalho. O sistema Sof-Lex Espiral complementa o procedimento de acabamento, feito com os discos abrasivos Sof-Lex Pop-On. Ele consiste em dois passos: pré-polimento com o disco à base de óxido de alumínio (bege) e o polimento com o disco de diamante (rosa). Sof-Lex espiral disco emborrachado para pré-polimento (bege). Remove pequenos riscos, aumenta a lisura superficial e prepara a superfície para polimento de alto brilho, preservando a anatomia.	Unidade	10
308.	Sof-Lex disco diamantado espiral une o polimento feito à base de pasta diamantada com a praticidade do disco emborrachado. Reutilizável, com formato único e sem a necessidade de pasta de polimento, simplifica seu dia a dia clínico e valoriza ainda mais o resultado final do seu trabalho. O sistema Sof-Lex TM Espiral complementa o procedimento de acabamento, feito com os discos abrasivos Sof-Lex Pop-On. Ele consiste em dois passos: pré-polimento com o disco à base de óxido de alumínio (bege) e o polimento com o disco de diamante (rosa). Sof-Lex espiral disco diamantado para polimento (rosa). Contém partículas de	Unidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	diamante para criar uma superfície com elevado polimento e brilho		
309.	Sof-lex. Indicada para o acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômeros de vidro. Utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e em restaurações muito estéticas. Adapta em mandril de parafuso. Série Azul. Contém 50 discos - 8 Discos (Grosso) + 14 Discos (Médios) + 14 Discos (Finos) + 14 Discos (Super Finos). 19,05mm.	Caixa	10
310.	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Realiza um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem. Apresenta ainda grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição. Embalagem com 10 ml.	Frasco	10
311.	Sugador Cirúrgico Descartável Esterilizado com Coletor Ósseo. Auxilia na sucção de sangue e flúidos; Sucção de partículas ósseas; O Sugador Descartável é indicado para procedimentos cirúrgicos odontológicos, utilizado para sugar as partículas ósseas formadas durante o processo cirúrgico, separando as partículas para o uso conforme o profissional necessite. Possui Coletor Ósseo fazendo com que as partículas pequenas de ossos fiquem retidas na cesta coletora. Embalado individualmente. Embalagem com 10 unidades + 20 cestas coletoras. Características: Estéril em óxido de etileno. * Produto de uso único. (Não autoclavável)	Pacote	10
312.	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Embalagem c/ 40 unidades e 80 ponteiros. (40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 3,0mm). Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas; Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico; Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido; Diâmetro do tubo: 5 mm; Ponteiros e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade; Diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm; Registro AN-VISA. Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos.	Pacote	10
313.	Sugador de saliva descartável. Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Pacote com 40 unidades.	Pacote	500
314.	Sugador endodôntico descartável c/ 20 tuti fruti, com ponteiros coloridas. Sugador confeccionado PVC atóxico, sendo o tubo transparente com fio de aço que permite um posicionamento fixo. Fácil adaptação e flexível para facilitar o	Pacote	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	procedimento do profissional e conforto ao paciente. Sugador / aspirador sucção de líquidos durante tratamento odontológico endodôntico. Embalado separadamente.		
315.	Taça de borracha para profilaxia e polimento. Indicada para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva. Utilização em Contra-Ângulo. Fabricada em látex flexível e macio, proporcionando uma penetração de até 4 mm sem causar trauma. Possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho.	Unidade	15
316.	Tergensol 200 ml. Solução detergente para irrigação de canais radiculares.	Frasco	10
317.	Tira de lixa Aço Abrasiva para Polimento em Amálgama 4 mm . Perfeita granulação permite maior durabilidade e corte macio; Acabamento rigoroso. Fabricadas em aço inox. Tamanho 125 mm x 4 mm x 0,12mm. Indicada para acabamento e polimento das faces proximais das restaurações em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas.	Caixa	20
318.	Tira matriz de poliéster 120 x 10 x 0,05 mm. Confeccionado em 100% poliéster e super flexível. Utilizada em isolamento de restaurações interproximais com resina composta.	Caixa	20
319.	Tiras de Lixa de poliéster para acabamento e polimento em resina. As tiras são projetadas para ajudar a prevenir o acúmulo de placa bacteriana interproximal para o acabamento superior e resultado de polimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca); Cada Tira Possui Um Centro Neutro (Sem Abrasivo) Para Facilitar A Introdução Nas Superfícies Interproximais Dos Dentes. (4 mm X 170mm). Caixa com 150 unidades.	Caixa	20
320.	Tira de Borracha P/ Afastar Dentes – Sortidas.	Caixa	10
321.	Touca cirúrgica com elástico descartável, sanfona; atóxico, 100% polipropileno, não-estéril; pacote com 100 unidades. Cor branca.	Pacote	20
322.	Tricresolformalina. Material para desinfecção de canal radicular; O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol;	Vidro	02
323.	Unimatrix, indicado para restaurações Classe II, é composto por matrizes pré-formadas e grampos Unimatrix para a sua fixação. Entre as vantagens que este sistema apresenta ante as matrizes convencionais, se destacam a facilidade da reconstrução dos pontos de contato e da anatomia natural do dente, a facilidade do uso e o conforto para o paciente. As extremidades dos grampos Unimatrix são dotadas de protetores de silicone que proporcionam melhor adaptação do conjunto. A utilização do Unimatrix dispensa o uso do porta matriz convencional, uma vez que o grampo de fixação Unimatrix irá estabilizar a matriz e a manter na	Unidade	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	posição correta.		
324.	Verniz Forrador de Cavidades. É um verniz de características superiores que tem a capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. A superfície tratada com cavatine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. Também é compatível com as resinas compostas. Por ser um verniz de secagem rápida, é utilizado para forração de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações a amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração ou alteração das restaurações durante a fase de geleificação nas restaurações a silicato. Composto por Nitrocelulose 8g%. Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico. Frasco c/15 ml.	Vidro	10
325.	Matrizes de Poliéster. Com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Maior conforto para o paciente. Matriz molar transparente; Produzidas com poliéster de espessura 0,075mm. Confere ao material restaurador a anatomia natural do dente. Sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil; Pré-contornadas, com sistema de fixação integrado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente; Excelente adaptação; Uso único; Dimensões da embalagem: 11,5 x 1,3 x 16,3 cm; Peso com embalagem: 33g; Registro ANVISA: 10291220045. Conteúdo da embalagem; 20 unidades.	Caixa	20
326.	Matrizes de Poliéster. Com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Maior conforto para o paciente. Matriz pré-molar transparente; Produzidas com poliéster de espessura 0,075mm. Confere ao material restaurador a anatomia natural do dente. Sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil; Pré-contornadas, com sistema de fixação integrado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente; Excelente adaptação; Uso único; Dimensões da embalagem: 11,5 x 1,3 x 16,3 cm; Peso com embalagem: 33g; Registro ANVISA: 10291220045. Conteúdo da embalagem; 20 unidades.	Caixa	20
327.	Matrizes seccionais para restaurações classe II unimatrix refil. Sua convexidade permite obtenção de uma anatomia natural. Maior faci-	Caixa	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

	lidade e agilidade no uso. Maior conforto para o paciente. De uso único. Espessura de 0,05mm. Composição em aço inoxidável. Embalagem com 50 unidades. Tamanho: sortido. Registro ANVISA: 10291220046.		
328.	Grampos unimatrix r. O sistema de matrizes seccionais UNIMATRIX R, indicado para restaurações Classe II, é composto por matrizes pré-formadas e grampos reforçados Unimatrix R para a sua fixação. Os novos grampos Unimatrix R apresentam uma área de reforço especialmente projetada para produzir a força ideal para o afastamento interproximal garantindo a estabilidade da matriz. Grampo Unimatrix R Soft - Rosa: Indicado para casos que exigem menor pressão e separação dental. Entre as vantagens que este sistema apresenta ante as matrizes convencionais, se destacam a facilidade da reconstrução dos pontos de contato e da anatomia natural do dente, a facilidade do uso e o conforto para o paciente. As extremidades dos grampos Unimatrix R são dotadas de protetores de silicone triangulares, mais anatômicos, permitem a perfeita adaptação das matrizes.	Unidade	05
329.	Grampos unimatrix r. O sistema de matrizes seccionais unimatrix r, indicado para restaurações Classe II, é composto por matrizes pré-formadas e grampos reforçados Unimatrix R para a sua fixação. Os novos grampos Unimatrix R apresentam uma área de reforço especialmente projetada para produzir a força ideal para o afastamento interproximal garantindo a estabilidade da matriz. Grampo Unimatrix R Hard - Azul: Indicado para casos que exigem maior pressão e separação dental. Entre as vantagens que este sistema apresenta ante as matrizes convencionais, se destacam a facilidade da reconstrução dos pontos de contato e da anatomia natural do dente, a facilidade do uso e o conforto para o paciente. As extremidades dos grampos Unimatrix R são dotadas de protetores de silicone triangulares, mais anatômicos, permitem a perfeita adaptação das matrizes.	Unidade	05
330.	Matriz de aço. Com sistema de fixação. Pré-contornadas. Fixação firme que dispensa o uso do porta matriz. Boa adaptação. Reduz o tempo operatório. Proporciona conforto para o paciente. Produzidas com aço de espessura 0,05mm com sistema de fixação em alumínio. Registro ANVISA: 10291220053. Embalagem com 20 unidades.	Caixa	20
331.	Resina Acrílico Pó 78g Cor 66R	Caixa	02
332.	Cabo espelho bucal em aço inox nº 05	Unidade	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

Observação: O valor estimado da contratação será SIGILOSO, nos termos DO ART. 15 DO DECRETO FEDERAL 10.024/2019. Tal medida se orienta a fomentar a elaboração de orçamentos próprios e independentes pelas empresas potencialmente interessadas em participar da licitação. Tal procedimento tende a diminuir o risco da contratação. Não é incomum que os licitantes deixem de elaborar os próprios orçamentos de serviços e obras, limitando-se a ofertar proposta de preço a partir do valor estimado da licitação, sem a consideração de particularidades econômico-financeiras próprias.

3. DO TIPO DE SOLICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

- ☒ Material de Consumo
- ☐ Material Permanente
- ☐ Serviço Prestado
- ☐ _____

4 – DA CARACTERIZAÇÃO NATUREZA COMUM DOS PRODUTOS

Os bens a serem contratados são considerados comuns, nos termos do Art. 6º, XIII, da Lei 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Os itens não se enquadram como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

5 – DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1 - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

1.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2 - Modo de disputa: Aberto

6. DA JUSTIFICATIVA

A referida contratação faz-se necessária para atender as necessidades do setor de odontologia do município.

A Secretaria Municipal de Saúde de Pequi/MG, possui como principal objetivo garantir a ampliação do acesso e qualidade no diagnóstico e tratamento em tempo hábil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

No cumprimento desse objetivo, serão entregues materiais de consumo às Unidades de Saúde Bucal, atendendo as necessidades de saúde da população Pequi-MG. Tal medida é necessária para a garantia da continuidade do serviço de modo a não causar desassistência à população usuária do SUS.

Por fim, destaca-se a necessidade de cumprir os princípios fundamentais do SUS, atendendo a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde. Justifica-se a contratação dos serviços disponíveis para atender a demanda do município.

7. DO REGISTRO DE PREÇOS:

O registro de preço deverá ser firmado sobre o preço unitário. O quantitativo apresentado foi estimado para 12 (doze) meses. Tendo em vista que a demanda dependerá da necessidade de utilização parcelada, futura e eventual, não sendo possível auferir o quantitativo exato a ser adquirido, motivo pelo qual resta necessária a utilização do sistema de registro de preços.

8. DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE:

O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou inverdade das informações nele contida implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

9. DO PREÇO PROPOSTO:

No preço proposto, que constituirá a única e completa renumeração, deverão ser computados o frete, lucros e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações inerentes ao fornecimento, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

10. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

1. Após a solicitação e recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), o fornecedor terá o prazo de 45 dias úteis para efetivar a entrega.

2. Os serviços serão prestados e locais previamente determinados, ser entregues de acordo com a necessidades nos endereços abaixo:

Rua Magalhães Pinto – 160 – Centro – Pequi/MG
Horário de 11:00 AS 17:00hs

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 190 – PABX (37) 3278-1150 FAX (37) 3278-1272 CEP 35667-000 PEQUI
gabineteprefeiturapequi@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

11 – DO PAGAMENTO:

1 - O pagamento ocorrerá até 30 (trinta) dias após a entrega do serviço/produto, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. o pagamento ocorrerá através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, bem como o número da ordem de compra.

2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços/produtos prestados pela fiscalização do município de Pequi e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

3 - Para a execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome o município de Pequi, CNPJ nº **18.313.874/0001-64**, o número de sua conta bancária, o nome do banco e a respectiva agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

4 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante do município de Pequi a, que somente atestará a entrega do serviço/produto e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

5 - Na nota fiscal e/ou fatura correspondente a entrega, deverá estar detalhado os dados do processo licitatório da seguinte forma: referente à(s) NAF(s) nº _____, processo licitatório nº _____, pregão presencial nº _____.

6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pequi, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada *pro-rata die*.

12 – DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

1 - Os preços serão fixos e irrevogáveis.

1.1 - Após os primeiros 12 (doze) meses contados da orçamentação, os preços poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação do Índice.

2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/21.

2.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

2.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

2.3. A planilha de custos deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

13 – DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:

1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a)** Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
- c)** No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.
- d)** O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
- e)** Em se tratando de Micro Empreendedor Individual–MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual–CCMEI;
- f)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- g)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através do cartão do **CNPJ**, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
- b) prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS**, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;
- c) prova de **regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual**;
- d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, **Cartão de Inscrição Estadual**, (se houver);
- e) prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Pública Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**CRF - FGTS**), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da **CNDT**;

1.3 - DA REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura da sessão;
- b) No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

1.4 - DA COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA–ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE–EPP

- a) Comprovação da condição de Microempresa–ME ou Empresa de Pequeno Porte–EPP, mediante certidão expedida pela Junta Comercial, **ou outro órgão equivalente**, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

14 – DA GESTÃO DA CONTRATAÇÃO:

O gestor desta contratação será o respectivo secretário solicitante do serviço/produto.

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

1. O objeto do presente termo deverá ser executado de acordo com as especificações e exigências estabelecidas, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, que serão oportunamente designados pela secretaria competente. O fiscal deverá anotar em planilhas toda a evolução da contratação desde sua assinatura até a vigência final. (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

16 – DAS AMOSTRAS:

Para a presente contratação não será obrigatória a apresentação de amostras por parte da licitante vencedora.

17 – DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PREÇOS REFERENCIAIS:

- 1 - O valor estimado para aquisição do objeto descrito neste Termo de Referência será estipulado posteriormente pelo Setor de Orçamento da Prefeitura e o custo estimado basear-se-á na média apurada.
- 2 - O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público. Nesse sentido já se manifestou o TCU: “No caso, a Administração **não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta**”. (Fonte: TCU. Processo nº 500.117/96-9. Decisão nº 097/1997- Plenário)” (grifo nosso).

18 – DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

19 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

20. DAS OBRIGAÇÕES:

1 - Obrigações da Contratada:

- 1.1. Possuir durante toda a vigência do contrato um sistema de atendimento, através de telefonia fixa ou móvel e e-mail.
- 1.2. Realizar a entrega obedecendo aos prazos e legislações pertinentes.
- 1.3. Fornecer o (s) produto (s) de acordo com o determinado no Termo de Referência.
- 1.4. Submeter-se à aprovação/fiscalização pelo fiscal do contrato.
- 1.5. Realizar a entrega através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venha a cometer no desempenho de suas funções.
- 1.6. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção do fornecimento, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração.
- 1.7. Arcar com todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre sua atividade, inclusive quanto, aos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como lucros, despesas administrativas, riscos, transportes, fretes, seguros e demais ônus fiscais.
- 1.8. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 1.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município e a terceiros, durante a execução de suas obrigações, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.
- 1.10. Realizar o transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
 - 1.10.1. Se for constatado no ato da entrega, qualquer irregularidade com produtos fornecidos, tais como: marca diferente licitada, má qualidade do produto, estragado ou com data de validade vencida, ou ainda sem a data de validade e/ou sem rótulo, o fornecedor deverá realizar a troca da mercadoria de forma imediata.
- 1.11. A Contratada não poderá subcontratar SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização da Administração.
- 1.12. Fornecer os produtos conforme o disposto no padrão de qualidade estabelecido na legislação vigente e as especificações elaboradas pelo Setor Requisitante.
- 1.13. Caso ocorra descontinuidade na produção ou fabricação do produto, a Contratada deverá comunicar tal fato à Administração Pública, devendo encaminhar à Administração Pública:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto licitado; e documentos que se fizerem necessários do produto que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem alteração do preço registrado.

2 - Obrigações da Contratante:

- 2.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução das obrigações contratadas.
- 2.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada.
- 2.3. Pagar os valores devidos à Contratada no prazo e nas condições contratuais.
- 2.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.
- 2.5. Fiscalizar a execução das obrigações contratuais, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
- 2.6. Decidir sobre questões que se apresentarem durante a execução do contrato.
- 2.7. Arcar com as despesas de publicação do extrato do(s) contrato(s), bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.
- 2.8. Notificar à Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento das obrigações, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação de defesa.

21 – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:
 - 1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
 - 1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - 1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

- 1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
- 1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa do subitem 1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 1.1 a 1.12;
 - c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 1.8 a 1.12 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.
3. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante, conforme previsto no artigo 156, § 9º da Lei nº 14.133/2021.
4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme dispõe o artigo 156, § 7º da Lei nº 14.133/21.
5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme previsto no artigo 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021, se for o caso.
6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

7. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante.

8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do artigo 163 da Lei nº 14.133/2021.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1. As despesas desta contratação correrão por conta dos recursos financeiros:

MANUT. PROGRAMA MUNIC. ODONTOLOGICO-SAUDE

02.04.01.10.301.0036.2048.3.3.90..30.00 Material de Consumo

Ficha: 444

Fonte: 1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

MANUT. PROGRAMA ODONTOLOGICO – PSF/PAB

02.04.04.10.301.0036.2047.3.3.90.30.00 Material de Consumo

Ficha: 564

Fonte: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. – BI. Man ASPs

2. As despesas para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual, mediante apostilamento.

23. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- 1- Para esta contratação considera-se licitante pessoa jurídica.
- 2- Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial para atender satisfatoriamente às exigências



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

previstas nesta contratação, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas reunidas em “consórcio”.

- 3- Quando da apresentação da proposta de preços o licitante deve indicar a descrição do serviço ofertado.

PEQUI-MG, 28 de Agosto de 2024.

ELIZA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE